

WPSV 32-6

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232463

Les principales caractéristiques

Distributeur d'eau glycolée pour le raccordement à des capteurs géothermiques ou à des sondes géothermiques

Kit de distribution pour le départ et le retour

Chaque circuit d'eau glycolée peut être régulé individuellement

**WPSV 25-4**

Réf. produit: 232460

**WPSV 25-6**

Réf. produit: 232461

**WPSV 32-4**

Réf. produit: 232462

**WPSV 25-4****WPSV 25-6****WPSV 32-4**

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Type | | | |
| Référence de commande | 232460 | 232461 | 232462 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Raccord départ/retour | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Nombre de circuits eau glycolée | 4 | 6 | 4 |
| Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser | DN 20 | DN 20 | DN 25 |
| Longueur du répartiteur | 463 mm | 663 mm | 463 mm |



| | |
|-----------------------|-----------|
| Type | WPSV 32-6 |
| Référence de commande | 232463 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------|
| Raccord départ/retour | R 1 1/4 |
| Nombre de circuits eau glycolée | 6 |
| Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser | DN 25 |
| Longueur du répartiteur | 663 mm |

Remarque : un raccord à compression DN 20 correspond à 25 mm, DN 25 à 32 mm et DN 32 à 40 mm.

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr